

Garant**Dulap de garderobă cu încuietoare, Număr de uși: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	949018 8
GTIN	4062406073138
Clasa articolului	91G

Descriere**Execuție:**

Picioare din tablă de aluminiu, grosă de 2 mm. Pereți posteriori cu fante de aerisire, uși cu suport de prosop și plăcuță pentru nume. Opritorul de ușă poate fi remontat foarte ușor, de la dreapta la stânga.

Cu încuietoare, se poate închide cu lacăt (nu este conținut în setul de livrare).

Standard:**DIN 4547****Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Opțional cu panou. Întrebați-ne.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Standard	DIN 4547
Pentru lacăt cu Ø etrierului de până la	6 mm

Execuția structurii de bază	Picioare din aluminiu
Înălțime	1850 mm
Lățime utilă per compartiment	342 mm
Lățime	800 mm
Fante de aerisire pe peretele posterior	da
Execuția butucului	Încuietoare
Plăcuță pentru nume	da
Adâncime utilă per compartiment	472 mm
Înălțime utilă per compartiment	370 mm
Adâncime	520 mm
Șarpantă	nu
Număr de uși	8
Greutate	76 kg
Pentru lacăt	da
Este posibilă vopsirea specială	da
Latura frontală a dulapului	Ușă batantă din tablă masivă
Grosimea materialului	0,9 mm
Unghi de deschidere a ușii	225 grad
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi

Accesorii

Încuietoare Tip R	914190 R
Lacăt de preciziecu butuc, închidere cu chei diferite Ø carcasă 45 mm	085814 45
Lacăt de preciziecu butuc, închidere cu cheie comună Ø carcasă 45 mm	085812 45
	085875 40

Lacăt de precizie cu buclă înaltăînchidere cu chei diferite Ø
carcasă 40 mm

Mască soclu frontală Tip 800	958737 800
Lacăt de preciziefără butuc Ø carcasă 45 mm	085816 45
Panou de bază lateral Tip 520	958738 520