

Garant**Dulap de garderobă cu încuietoare, Număr de uși: 12****Date comandă**

Numărul de comandă	949018 12
GTIN	4062406073145
Clasa articolului	91G

Descriere**Execuție:**

Picioare din tablă de aluminiu, grosă de 2 mm. Pereți posteriori cu fante de aerisire, uși cu suport de prosop și plăcuță pentru nume. Opritorul de ușă poate fi remontat foarte ușor, de la dreapta la stânga.

Cu încuietoare, se poate închide cu lacăt (nu este conținut în setul de livrare).

Standard:**DIN 4547****Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Opțional cu panou. Întrebați-ne.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Greutate	114 kg
Pentru lacăt cu Ø etrierului de până la	6 mm

Este posibilă vopsirea specială	da
Adâncime utilă per compartiment	472 mm
Fante de aerisire pe peretele posterior	da
Lățime utilă per compartiment	342 mm
Înălțime	1850 mm
Pentru lacăt	da
Execuția butucului	Încuietoare
Număr de uși	12
Adâncime	520 mm
Execuția structurii de bază	Picioare din aluminiu
Înălțime utilă per compartiment	370 mm
Lățime	1200 mm
Latura frontală a dulapului	Ușă batantă din tablă masivă
Plăcuță pentru nume	da
Standard	DIN 4547
Șarpantă	nu
Grosimea materialului	0,9 mm
Unghi de deschidere a ușii	225 grad
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi

Accesorii

Lacăt de precizie cu butuc, închidere cu cheie comună Ø carcasă 45 mm	085812 45
Mască soclu frontală Tip 1200	958737 1200
Lacăt de precizie cu buclă înaltă închidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm	085875 40
	085814 45

Lacăt de preciziecu butuc, închidere cu chei diferite Ø
carcasă 45 mm

Încuietoare Tip R	914190 R
Panou de bază lateral Tip 520	958738 520
Lacăt de preciziefără butuc Ø carcasă 45 mm	085816 45