

Garant**Dulap de garderobă cu încuietoare, Număr de uși: 2****Date comandă**

Numărul de comandă	949051 2
GTIN	4062406073176
Clasa articolului	91G

Descriere**Execuție:**

Uși cu opritor tampon. Corpul dispune de o **șarpantă**, tălpi de alunecare din plastic, precum și un **panou detașabil** pe fațada principală. Un raft de depozitare cu 2 cârlige de haine per compartiment. Construcția deosebită permite, în ciuda lățimii compartimentului de 300 mm, depozitarea căștilor de protecție (model brevetat).

Cu încuietoare, se poate închide prin lacăt până la Ref. 40 (nu este conținut în setul de livrare).

Standard:**DIN 4547****Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

- **Dulapurile sunt livrate complet montate.**
- **Pentru lacăte pentru încuietoare, consultați catalogul volumul 2 Scule de mână și de măsurare Cod 085822–085890, precum și lacăt DOM Cod 085812; 085814. Cod 085816 Ref. 45.**
- **Recomandat pentru sisteme de închidere.**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțime în spate	2000 mm
Înălțime utilă per raft pentru pălării cu șarpantă	420 - 480 mm
Pentru lacăt	da
Adâncime utilă per raft pentru pălării	250 mm
Pentru lacăt cu Ø etrierului de până la	6 mm
Înălțime utilă per compartiment de haine	1240 mm
Lățime utilă per compartiment de haine	240 mm
Adâncimea raftului de depozitare	250 mm
Lățime utilă per raft pentru pălării (cască integrală)	240 - 280 mm
Șarpantă	da
Greutate	49,8 kg
Fante de aerisire pe peretele posterior	nu
Plăcuță pentru nume	da
Execuția butucului	Încuietoare
Înălțime în față	1850 mm
Lățime	600 mm
Lățime raft	295 mm
Standard	DIN 4547
Adâncime utilă per compartiment de haine	475 mm
Execuția structurii de bază	Soclu cu panou
Fante de aerisire pe ușă	nu
Panou detașabil	da
Număr de uși	2
Număr de bare suport pentru haine	1
Latura frontală a dulapului	Ușă batantă din tablă masivă
Este posibilă vopsirea specială	da
Adâncime	500 mm
Număr de rafturi de depozitare fixe retrase	1
Recomandat pentru cască integrală	da

Grosimea materialului	0,8 mm
Unghi de deschidere a ușii	225 grad
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap de garderobă

Accesorii

Încuietoare Tip R	914190 R
Lacăt de preciziecu butuc, închidere cu cheie comună Ø carcasă 45 mm	085812 45
Lacăt de preciziefără butuc Ø carcasă 45 mm	085816 45
Lacăt de preciziecu butuc, închidere cu chei diferite Ø carcasă 45 mm	085814 45
Lacăt de precizie cu buclă înaltăînchidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm	085875 40