

Garant**Dulap cu rafturi cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	944003 1000
GTIN	4062406073381
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap cu rafturi echipat în 30×11G.

Montarea rafturilor este posibilă la intervale de 25 mm.

Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică.

Echipare:

Număr de cutii de depozitare: 12 × Cod 963321 Ref. SB6; 12 × Cod 963321 Ref. SB5; 12 × Cod 963321 Ref. SB4

Livrare:

Dulap cu rafturi și cutii deschise pentru depozitare incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

- **Pentru cutii deschise de depozitare individuale, consultați Cod 963321.**
- **Pentru rafturi individuale de depozitare consultați Cod 944061, 944065.**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	845 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	80 kg
Greutate	47 kg
Lățime	750 mm
Înălțime	1000 mm
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Număr de rafturi de depozitare	4
Adâncime	275 mm
Adâncime în G	11
Lățime în G	30
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	500 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi

Accesorii

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Raft de depozitare în trepte pentru dulapuri cu rafturi, adâncime 11 G pentru lățimea dulapului în G 30	944065 30
Raft de depozitare pentru dulapuri cu rafturi, adâncime 11 G pentru lățimea dulapului în G 30	944061 30