

Garant**Set de teșitoare Cod 150389 în cutie 90°, AlTiCN, Număr de teșitoare: 7**

Date comandă

Numărul de comandă	150391 7
GTIN	4062406073374
Clasa articolului	11M

Descriere

Execuție:

Seturi de teșitoare **în cutie**. Practice pentru montaj și utilizări în ateliere.

Aplicație:

Teșitor de precizie pentru realizarea de **teșituri fără așchii, circulare exacte, la 90 °**.

Conținut:

Câte 1 teșitor de mare precizie: Ref. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Notă:

Se livrează în casetă 150370 **măr. 6**.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	AlTiCN
Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS E
Diviziunea tăișului lamatorului	inegal

Standard	DIN 335 C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Inel colorat	albastru
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	53 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	40 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	35 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	55 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	13 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	30 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	42 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Accesorii

Teșitor de precizie cu dantură divizată inegal90° Ø exterior Dc 10 mm	150389 10
	150389 11,5

Teșitor de precizie cu dantură divizată inegal90° Ø exterior
Dc 11,5 mm

Teșitor de precizie cu dantură divizată inegal90° Ø exterior
Dc 8 mm

150389 8

Teșitor de precizie cu dantură divizată inegal90° Ø exterior
Dc 6 mm

150389 6

Teșitor de precizie cu dantură divizată inegal90° Ø exterior
Dc 15 mm

150389 15

Teșitor de precizie cu dantură divizată inegal90° Ø exterior
Dc 19 mm

150389 19

Teșitor de precizie cu dantură divizată inegal90° Ø exterior
Dc 25 mm

150389 25