

**Garant****Dulap de depozitare cu uși batante cu geam, Număr de casetiere transparente: 69****Date comandă**

Numărul de comandă	944113 69
GTIN	4062406073466
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap de depozitare echipat în 30×11G.

**Casete transparente** din **plastic ABS** pentru o depozitare ferită de praf. Lucrurile depozitate pot fi scoase prin răsturnarea casetei transparente. În scopul montării, cutiile pot fi scoase și așezate una peste alta.

Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu **încuietoare cilindrică**.

**Echipare:**

Număr de cutii transparente (l×A×H): 27 buc. 50×42×46 mm 12 buc. 80×63×70 mm 10 buc. 100×97×109 mm 20 buc. 128×128×133 mm

**Livrare:**

Dulap cu cutii transparente incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**.

**Notă:**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Adâncime	275 mm
Înălțime	2000 mm
Lățime	750 mm
Greutate	72 kg
Adâncime în G	11
Lățime în G	30
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	500 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap de depozitare

## Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
---	-------------