

**Garant****Dulap de depozitare cu uși batante cu geam, Număr de casetiere transparente: 97****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 944113 97     |
| GTIN               | 4062406073473 |
| Clasa articolului  | 9GI           |

**Descriere****Execuție:**

Dulap de depozitare echipat în 30×11G.

**Casete transparente** din **plastic ABS** pentru o depozitare ferită de praf. Lucrurile depozitate pot fi scoase prin răsturnarea casetei transparente. În scopul montării, cutiile pot fi scoase și așezate una peste alta.

Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu **încuietoare cilindrică**.

**Echipare:**

Număr de cutii transparente (l×A×H): 36 buc. 50×42×46 mm 36 buc. 80×63×70 mm 25 buc. 100×97×108 mm

**Livrare:**

Dulap cu cutii transparente incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**.

**Notă:**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

|   |  |
|---|--|
| Greutate  | 70,5 kg  |
| Înălțime  | 2000 mm  |
| Lățime  | 750 mm   |
| Adâncime  | 275 mm   |
| Adâncime în G                                       | 11   |
| Lățime în G   | 30   |
| Grosimea materialului                               | 0,9 mm   |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 500 kg   |
| Unghi de deschidere a ușii                          | 250 grad   |
| Încuietoare cilindrică                              | Element modular de inserție                                    |
| Selectarea culorii                                  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs  | Dulap de depozitare  |

## Accesorii

|   |             |
|---|-------------|
| Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11 | 914226 GP11 |
|---|-------------|