

Garant GRIDLINE

Dulap modular cu rafturi cu uși batante din tablă masivă prevăzut cu cutii de depozitare, Înălțime: 2000mm



Date comandă

Numărul de comandă	944221 2000
GTIN	4062406073503
Clasa articolului	9GI

Descriere

Execuție:

Dulap cu rafturi echipat în 40x20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Poate fi închisă cu mânerul de împingere din 2 componente Haptoprene® cu încuietoare cilindrică cu știft. Uși batante din tablă masivă cu panouri de oprire pentru prinderea cutiilor deschise pentru depozitare, a cârligelor și a suporturilor Easyfix. Prevăzute cu rafturi de depozitare și cu cutii deschise pentru depozitare.

6 rafturi de depozitare cu **capacitate portantă 65 kg.**

3 rafturi de depozitare cu **capacitate portantă 100 kg.**

Echipare:

Număr de cutii de depozitare: 36 × Cod 963321 Ref. SB6; 51 × Cod 963321 Ref. SB5; 18 × Cod 963321 Ref. SB4; 16 × Cod 963321 Ref. SB3Z

Livrare:

Dulap cu rafturi și cutii deschise pentru depozitare incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Capacitate portantă per ușă: 8 kg.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	1845 mm
Greutate	151 kg
Înălțime	2000 mm
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Număr de rafturi de depozitare	9
Adâncime	500 mm
Lățime	1000 mm
Adâncime în G	20
Lățime în G	40
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi

Accesorii

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11