

 GRIDLINE

GridLine Dulap pentru cutie de scule, Înălțime mm / număr de rafturi de depozitare: 2000/6



Date comandă

Numărul de comandă	944241 2000/6
GTIN	4062406073527
Clasa articolului	9GI

Descriere

Execuție:

Dulap pentru protecție împotriva accesului neautorizat și pentru depozitare pentru cutiile de scule Cod 693330. Rafturi de depozitare cu șine de ghidare și bară opritoare. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși albastre RAL 5005 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrare fără cutie de scule.

HOA008120: 1000 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg

Cabinet housing internal load capacity: 1000 kg

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg

Charge admissible corps d'armoire intérieure: 1000 kg

Székrenyház belső teherbírása: 1000 kg

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal): 100 kg

Înălțime: 2000 mm
 Lățime: 500 mm
 Adâncime: 500 mm
 Lățime în G: 20
 Adâncime în G: 20
 Înălțimea utilă: 1845 mm

Descriere tehnică

Adâncime în G	20
Lățime	500 mm
Greutate	81 kg
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Înălțimea utilă	1845 mm
Lățime în G	20
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Număr de rafturi de depozitare	6
Înălțime	2000 mm
Adâncime	500 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Accesorii

Rafturi de depozitare suplimentare pentru dulapul pentru cutii de scule pentru lățimea dulapului în G 20 mm

944249 20