

Garant GRIDLINE

**Dulap de încărcare acumulatori cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 1000/DEmm****Date comandă**

Numărul de comandă	944501 1000/DE
GTIN	4062406073534
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap cu posibilitate de încărcare pentru acumulatori, 40×20G, cu **cutie de siguranțe FI** și **ventilator**. Ventilator cu filtru de aer în regim de suprapresiune (50 m<sup>3</sup> / h). Aerul scapă prin fantele de aerisire aplicate lateral în uși. Rafturile de depozitare cu încărcare pentru acumulatori sunt prevăzute fiecare cu câte două prize 6x, 230 V, cu comutator Pornire/Oprire.

**Livrare:**

Dulap inclusiv 2 rafturi de depozitare perforate pentru încărcarea acumulatorilor. Ștecher de conectare cu 5 poli 16 A / 400 V cu cablu de alimentare 3 m și **protocol de măsurare**. 4 × prelungitor cu 6 prize.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**.

**Notă:**

Versiune germană a prizei.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Număr de fișe	24
Greutate	88 kg
Înălțimea utilă	845 mm
Înălțime	1000 mm

Adâncime	500 mm
Lățime	1000 mm
Lățime în G	40
Adâncime în G	20
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip ștecăr intrare	F
Întrerupător pornit/ oprit	da
Tensiune nominală	400 V
Număr prize tip F	24
Tip priză	F
Grosimea materialului	0,9 mm
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap de încărcare acumulatori

## Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
---	-------------