

Garant GRIDLINE

Computer-Terminal cu clapă pentru imprimantă, Tip: CH**Date comandă**

Numărul de comandă	948112 CH
GTIN	4062406073732
Clasa articolului	9GS

Descriere**Execuție:**

Carcasă pentru monitor cu ventilator pentru monitoare cu tub până la 19 inch. Ușă cu două canaturi cu geam din policarbonat, cu posibilitate de închidere.

Sertarul pentru tastatură se blochează în poziția finală de deschidere. Reglabil în 3 trepte de înălțime la intervale de 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), cu posibilitate de închidere, cu suport din bambus pentru încheietură și descărcare la tracțiune.

Carcasă pentru calculator cu ventilator și 1 raft de depozitare reglabil pe înălțime, galvanizat și treceri pentru cabluri pentru o pozare eficientă a cablurilor. Toți butucii au închidere cu cheie comună.

Funcționare:

IP41: Protecție la apă cu cădere verticală și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1$ mm, a se feri însă de scule și de sârme.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși și parte frontală a sertarului antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Postul de lucru pentru computer este compatibil cu dulapurile GridLine adâncimea 20G Cod 940001 – 940217, 940801 – 940907 și poate fi combinat cu acestea conform preferințelor.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Dimensiune clapă imprimantă	236×290 mm
Lățime în G	30
Înălțime	2000 mm
Adâncimea utilă a carcsei monitorului	458 mm
Lățime	750 mm
Înălțimea utilă a carcsei calculatorului	845 mm
Înălțimea utilă a carcsei monitorului	570 mm
Greutate	77 kg
Lățimea utilă a carcsei monitorului	690 mm
Adâncime	500 mm
Lățimea utilă a carcsei calculatorului	700 mm
Înălțime geam	532 mm
Adâncimea utilă a carcsei calculatorului	470 mm
Lățime geam	552 mm
Adâncime în G	20
Diagonală maximă a ecranului	19 inch
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Clasă de protecție IP	IP 41
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Înterupător pornit/ oprit	da
Tip ștecăr intrare	J
Tensiune nominală	250 V
Grosimea materialului	0,9 mm
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tip produs

Stație de lucru pentru computer

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Mâner de împingere pentru dulapuri de garderobă fără
insertie

914221