

Garant GRIDLINE

Computer-Terminal, Tip: FR**Date comandă**

Numărul de comandă	948101 FR
GTIN	4062406073633
Clasa articolului	9GS

Descriere**Execuție:**

Carcasă monitor TFT pentru ecrane plate. Placă de așezare din bambus. Carcasă computer dotată cu ventilator și un raft de depozitare reglabil.

Funcționare:

IP41: Protecție la apă cu cădere verticală și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1$ mm, a se feri însă de scule și de sârme.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperit cu vopsea pulbere.**

Suportul de picioare **întotdeauna** gri antracit RAL 7016 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Adâncime	500 mm
Greutate	73 kg
Lățimea utilă a carcasei monitorului	690 mm
Lățime în G	30

Adâncime în G	20
Adâncimea utilă a carcasei monitorului	230 mm
Lățime	750 mm
Înălțimea utilă a carcasei monitorului	460 mm
Înălțime	1620 mm
Înălțimea utilă a structurii de bază	845 mm
Lățimea utilă a structurii de bază	700 mm
Clasă de protecție IP	IP 41
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiune nominală	250 V
Tip ștecăr intrare	E
Înteruptor pornit/ oprit	da
Grosimea materialului	0,9 mm
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Pupitru pentru calculator

Accesorii

Mâner de împingere pentru dulapuri de garderobă fără inserție	914221
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11