

Garant GRIDLINE

**Computer-Terminal, Tip: DE****Date comandă**

Numărul de comandă	948111 DE
GTIN	4062406073664
Clasa articolului	9GS

**Descriere****Execuție:**

**Carcasă pentru monitor cu ventilator** pentru monitoare cu tub până la 19 inch. Ușă cu două canaturi cu geam din policarbonat, cu posibilitate de închidere.

**Sertarul pentru tastatură** se blochează în poziția finală de deschidere. Reglabil în 3 trepte de înălțime la intervale de 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), cu posibilitate de închidere, cu suport din bambus pentru încheietură și descărcare la tracțiune.

**Carcasă pentru calculator cu ventilator** și 1 raft de depozitare reglabil pe înălțime, galvanizat și treceri pentru cabluri pentru o pozare eficientă a cablurilor. Toți butucii au închidere cu cheie comună.

**Funcționare:**

IP41: Protecție la apă cu cădere verticală și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu  $\varnothing > 1$  mm, a se feri însă de scule și de sârme.

**Livrare:**

**Instalația electrică** integrată cuprinde reglet cu fișe (6 fișe, 250 V / 16 A cu întrerupător PORNIT/OPRIT), cablu de conectare de 1,2 m.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși și parte frontală a sertarului antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**.

**Notă:**

**Postul de lucru pentru computer este compatibil cu dulapurile GridLine adâncimea 20G Cod 940001 – 940217, 940801 – 940907 și poate fi combinat cu acestea conform preferințelor.**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

## Descriere tehnică

Înălțimea utilă a carcsei monitorului	570 mm
Diagonală maximă a ecranului	19 inch
Adâncimea utilă a carcsei monitorului	458 mm
Greutate	77 kg
Adâncimea utilă a carcsei calculatorului	470 mm
Înălțimea utilă a carcsei calculatorului	845 mm
Adâncime	500 mm
Lățime	750 mm
Înălțime geam	532 mm
Înălțime	2000 mm
Lățimea utilă a carcsei calculatorului	700 mm
Lățimea utilă a carcsei monitorului	690 mm
Adâncime în G	20
Lățime geam	552 mm
Lățime în G	30
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Clasă de protecție IP	IP 41
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Înterupător pornit/ oprit	da
Tip ștecăr intrare	F
Tensiune nominală	250 V
Grosimea materialului	0,9 mm
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Stație de lucru pentru computer

---

## Accesorii

Mâner de împingere pentru dulapuri de garderobă fără inserție	914221
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11