

Garant GRIDLINE

Stație de lucru pentru computer cu clapă pentru imprimantă, Tip: CH**Date comandă**

Numărul de comandă	948122 CH
GTIN	4062406073855
Clasa articolului	9GS

Descriere**Execuție:**

Carcasă monitor TFT pentru ecrane plate cu raft fix de depozitare pentru cabluri. Carcasă pentru calculator, cu ventilator plasat în capac și cu un raft de depozitare reglabil. Sertar pentru tastatură cu posibilitate de închidere, cu sprijin din bambus pentru încheietura mâinii, reglabil pe înălțime în 3 trepte, la intervale de 60 mm. Sertarul pentru tastatură se blochează în poziția finală. Placă de așezare din bambus.

Funcționare:

IP41: Protecție la apă cu cădere verticală și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1$ mm, a se feri însă de scule și de sârme.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși și sertare antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțime	1740 mm
Lățime	750 mm
Lățimea utilă a carcasei monitorului	690 mm
Adâncimea utilă a carcasei monitorului	230 mm

Adâncime	500 mm
Înălțimea utilă a carcasei monitorului	460 mm
Lățime în G	30
Greutate	82 kg
Dimensiune clapă imprimantă	236×290 mm
Adâncime în G	20
Înălțimea utilă a structurii de bază	645 mm
Lățimea utilă a structurii de bază	700 mm
Clasă de protecție IP	IP 41
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiune nominală	250 V
Tip ștecăr intrare	J
Întreprupător pornit/ oprit	da
Grosimea materialului	0,9 mm
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Stație de lucru pentru computer

Accesorii

Mâner de împingere pentru dulapuri de garderobă fără inserție	914221
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11