

Garant GRIDLINE

Stație de lucru pentru computer, Tip: CH**Date comandă**

Numărul de comandă	948131 CH
GTIN	4062406073916
Clasa articolului	9GS

Descriere**Execuție:**

Sertar pentru tastatură, se blochează în poziția finală de deschidere, cu posibilitate de închidere, cu sprijin din bambus pentru încheietură și descărcare la tracțiune. Extensie cu sertar pentru tastatură cu perete lateral perforat \square 9x9 mm la intervale de 37 mm, pentru prinderea cârligelor și a suporturilor Easyfix. **Carcasă pentru calculator** cu **ventilator** și raft de depozitare reglabil, galvanizat și placă de așezare din bambus.

Funcționare:

IP41: Protecție la apă cu cădere verticală și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1$ mm, a se feri însă de scule și de sârme.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși și sertare antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Greutate	69 kg
Adâncime	500 mm

Lățime în G	30
Înălțime	1020 mm
Lățime	750 mm
Adâncime în G	20
Lățimea utilă a structurii de bază	700 mm
Înălțimea utilă a structurii de bază	645 mm
Clasă de protecție IP	IP 41
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiune nominală	250 V
Tip ștecăr intrare	J
Înterupător pornit/ oprit	da
Grosimea materialului	0,9 mm
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Stație de lucru pentru computer

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
---	-------------