

Garant GRIDLINE

**Stație de lucru pentru computer, Tip: DE****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 948131 DE     |
| GTIN               | 4062406073909 |
| Clasa articolului  | 9GS           |

**Descriere****Execuție:**

**Sertar pentru tastatură**, se blochează în poziția finală de deschidere, cu posibilitate de închidere, cu sprijin din bambus pentru încheietură și descărcare la tracțiune. Extensie cu sertar pentru tastatură cu perete lateral perforat  $\square$  9x9 mm la intervale de 37 mm, pentru prinderea cârligelor și a suporturilor Easyfix. **Carcasă pentru calculator** cu **ventilator** și raft de depozitare reglabil, galvanizat și placă de așezare din bambus.

**Funcționare:**

IP41: Protecție la apă cu cădere verticală și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu  $\varnothing > 1$  mm, a se feri însă de scule și de sârme.

**Livrare:**

**Instalația electrică** integrată cuprinde reglet cu fișe (6 fișe, 250 V / 16 A cu întrerupător PORNIT/OPRIT), cablu de conectare de 1,2 m.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși și sertare antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**.

**Notă:**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

|  |  |
|--|--|
| Lățime                                       | 750 mm   |
| Lățime în G                                  | 30   |
| Adâncime în G                                | 20   |
| Greutate                                     | 69 kg  |
| Înălțime                                     | 1020 mm  |
| Adâncime                                     | 500 mm   |
| Lățimea utilă a structurii de bază           | 700 mm   |
| Înălțimea utilă a structurii de bază         | 645 mm   |
| Clasă de protecție IP                        | IP 41  |
| Alimentare cu energie                        | Alimentare la rețea  |
| Tensiune nominală                            | 250 V  |
| Înterupător pornit/ oprit                    | da   |
| Tip ștecăr intrare                           | F  |
| Grosimea materialului                        | 0,9 mm   |
| Unghi de deschidere a ușii                   | 250 grad   |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm   |
| Încuietoare cilindrică                       | Element modular de inserție                                    |
| Selectarea culorii                           | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs                                   | Stație de lucru pentru computer                                |

## Accesorii

|   |             |
|---|-------------|
| Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11 | 914226 GP11 |
|---|-------------|