

Garant GRIDLINE

**Stație de lucru pentru computer cu clapă pentru imprimantă, Tip: GB****Date comandă**

Numărul de comandă	948132 GB
GTIN	4062406074067
Clasa articolului	9GS

**Descriere****Execuție:**

**Sertar pentru tastatură**, se blochează în poziția finală de deschidere, cu posibilitate de închidere, cu sprijin din bambus pentru încheietură și descărcare la tracțiune. Extensie cu sertar pentru tastatură cu perete lateral perforat  $\square$  9x9 mm la intervale de 37 mm, pentru prinderea cârligelor și a suporturilor Easyfix. **Carcasă pentru calculator** cu **ventilator** și raft de depozitare reglabil, galvanizat și placă de așezare din bambus.

**Funcționare:**

IP41: Protecție la apă cu cădere verticală și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu  $\varnothing > 1$  mm, a se feri însă de scule și de sârme.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși și sertare antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**.

**Notă:**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Înălțime	1020 mm
Lățime	750 mm

Adâncime	500 mm
Dimensiune clapă imprimantă	236×290 mm
Greutate	69 kg
Adâncime în G	20
Lățime în G	30
Lățimea utilă a structurii de bază	700 mm
Înălțimea utilă a structurii de bază	645 mm
Clasă de protecție IP	IP 41
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip ștecăr intrare	G
Tensiune nominală	250 V
Înterupător pornit/ oprit	da
Grosimea materialului	0,9 mm
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Stație de lucru pentru computer

## Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
---	-------------