

Garant GRIDLINE

**Stație de lucru pentru computer cu clapă pentru imprimantă, mobilă, Tip: IT****Date comandă**

Numărul de comandă	948142 IT
GTIN	4062406074104
Clasa articolului	9GS

**Descriere****Execuție:**

**Sertar pentru tastatură**, se blochează în poziția finală de deschidere, cu posibilitate de închidere, cu sprijin din bambus pentru încheietură și descărcare la tracțiune. Extensie cu sertar pentru tastatură cu perete lateral perforat  $\square$  9x9 mm la intervale de 37 mm, pentru prinderea cârligelor și a suporturilor Easyfix. **Carcasă pentru calculator** cu **ventilator** și raft de depozitare reglabil, galvanizat și placă de așezare din bambus.

Cu unitate mobilă alcătuită din 2 roți fixe și 2 role de ghidare / oprire conductibile electric cu  $\varnothing$  125 mm și mânere de împingere.

**Funcționare:**

IP41: Protecție la apă cu cădere verticală și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu  $\varnothing > 1$  mm, a se feri însă de scule și de sârme.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși și sertare antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Descriere tehnică**

Dimensiune clapă imprimantă	236x290 mm
Lățime în G	30

Înălțime	1170 mm
Lățime	750 mm
Adâncime în G	20
Adâncime	500 mm
Greutate	69 kg
Lățimea utilă a structurii de bază	700 mm
Înălțimea utilă a structurii de bază	645 mm
Clasă de protecție IP	IP 41
Tip ștecăr intrare	L
Înterupător pornit/ oprit	da
Tensiune nominală	250 V
Grosimea materialului	0,9 mm
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Stație de lucru pentru computer

## Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
---	-------------