

Garant**Dulap laptop, Număr de compartimente / tip: 7/DE****Date comandă**

Numărul de comandă	944520 7/DE
GTIN	4062406074142
Clasa articolului	91K

Descriere**Execuție:**

Dulap pentru laptop / telefon mobil, cu 7 compartimente cu închidere individuală. Fiecare compartiment are o conexiune de 230 V AC cu o priză tip F și un port USB pentru încărcarea smartphone-urilor, tabletelor etc. Pe partea posterioară, se află conexiunea la curent, cu un cablu cu o lungime de 1,5 m, ștecă model german tip F.

Standard:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși-compartimente antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Înălțime	1850 mm
Înălțime utilă per compartiment	200 mm
Adâncime	520 mm
Greutate	46 kg

Număr de compartimente	7
Lățime	400 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip ștecăr intrare	F
Tensiune nominală	250 V
Număr prize tip F	7
Tip priză	F
Grosimea materialului	0,9 mm
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap de încărcare acumulatori

Accesorii

Mâner de împingere pentru dulapuri de garderobă fără inserție

914221