

Garant GRIDLINE

Stație de lucru pentru computer cu clapă pentru imprimantă, mobilă, Tip: DE**Date comandă**

Numărul de comandă	948222 DE
GTIN	4062406074333
Clasa articolului	9GS

Descriere**Execuție:**

Dulap pentru calculator, cu ușă dublă batantă cu posibilitate de închidere separată și cu geam din policarbonat sau cu clapă pentru imprimantă. Echipat cu perete despărțitor pentru compartimentul Tower cu raft de depozitare galvanizat și cu raft culisant (capacitate de portanță 45 kg) cu detensionare. Sertar pentru tastatură cu tavă de depozitare încastrată și detașabilă, suport din bambus pentru încheietura mâinii și detensionare. Toți butucii au închidere cu cheie comună. Trecere pentru cablu în partea posterioară a carcasei. Placă de așezare din bambus. Cu unitate mobilă alcătuită din 2 roți fixe și 2 role de ghidare / oprire conductibile electric cu Ø 125 mm și mânere de împingere.

Livrare:

Instalația electrică integrată cuprinde reglet cu fișe (6 fișe, 250 V / 16 A, cu întrerupător PORNIT/OPRIT), cablu de conectare de 1,2 m, ventilator ca protecție împotriva supraîncălzirii.

Culoare:

Corp și sertar pentru tastatură gri deschis RAL 7035, uși și părți frontale ale sertarelor și raft culisant antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Adâncime	700 mm
----------	--------

Lățime în G	40
Adâncime în G	28
Înălțime	1170 mm
Dimensiune clapă imprimantă	346×290 mm
Greutate	97 kg
Lățime	1000 mm
Lățimea utilă a structurii de bază stângi	700 mm
Înălțimea utilă a structurii de bază	645 mm
Lățimea utilă a structurii de bază drepte	223 mm
Tip ștecăr intrare	F
Tensiune nominală	250 V
Înterupător pornit/ oprit	da
Grosimea materialului	0,9 mm
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Stație de lucru pentru computer

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
---	-------------