

Garant GRIDLINE

Stație de lucru pentru computer cu clapă pentru imprimantă, mobilă, Tip: CH**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 948262 CH |
| GTIN | 4062406074586 |
| Clasa articolului | 9GS |

Descriere**Execuție:**

Dulap pentru calculator, cu ușă dublă batantă cu posibilitate de închidere separată și cu geam din policarbonat sau cu clapă pentru imprimantă. Echipat cu perete despărțitor pentru compartimentul Tower cu raft de depozitare galvanizat și cu raft culisant (capacitate de portanță 45 kg) cu detensionare. Sertar pentru tastatură cu tavă de depozitare încastrată și detașabilă, suport din bambus pentru încheietura mâinii și detensionare. Toți butucii au închidere cu cheie comună. Trecere pentru cablu în partea posterioară a carcasei. Placă de așezare din bambus. Carcasă monitor TT pentru ecrane plate, care asigură o economie de spațiu, cu posibilitate de închidere, cu raft de depozitare pentru cabluri. Ușă basculantă cu susținere proprie, reglabilă fără trepte cu geam din policarbonat.

Cu unitate mobilă alcătuită din 2 roți fixe și 2 role de ghidare / oprire conductibile electric cu Ø 125 mm și mânere de împingere.

Culoare:

Corp și sertar pentru tastatură gri deschis RAL 7035, uși și părți frontale ale sertarelor și raft culisant antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------|------------|
| Dimensiune clapă imprimantă | 346x290 mm |
|-----------------------------|------------|

| | |
|---|--|
| Lățimea utilă a carcasei monitorului | 690 mm |
| Înălțime | 1770 mm |
| Adâncimea utilă a carcasei monitorului | 230 mm |
| Lățime | 1000 mm |
| Adâncime în G | 28 |
| Adâncime | 700 mm |
| Lățime în G | 40 |
| Greutate | 120 kg |
| Înălțimea utilă a carcasei monitorului | 460 mm |
| Înălțimea utilă a structurii de bază | 645 mm |
| Lățimea utilă a structurii de bază drepte | 223 mm |
| Lățimea utilă a structurii de bază stângi | 700 mm |
| Înterupător pornit/ oprit | da |
| Tip ștecăr intrare | J |
| Tensiune nominală | 250 V |
| Grosimea materialului | 0,9 mm |
| Unghi de deschidere a ușii | 250 grad |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs | Stație de lucru pentru computer |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11 | 914226 GP11 |
| Mâner de împingere pentru dulapuri de garderobă fără inserție | 914221 |