


 **KOMET****Placă amovibilă KOMET® P25M, P25M, Denumire: 14-660****Date comandă**

Numărul de comandă	216700 14-660
GTIN	2050002046603
Clasa articolului	24T

**Descriere****Execuție:**

Cu canale pentru evacuarea așchiilor.

**Adaptat pentru:**

Freză pentru teșire Cod 216600 și 216620.

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOHX 090204 EN
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Categorie	P25M
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
--	----------------------------	----------------------	----------------

Alu Termo Pl	recomandat	250 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	250 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	120 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		