


**Placă amovibilă KOMET® P25M, P25M, Denumire: 26-660****Date comandă**

Numărul de comandă	216700 26-660
GTIN	2050002046610
Clasa articolului	24T

Descriere**Execuție:**

Cu canale pentru evacuarea așchiilor.

Adaptat pentru:

Freză pentru teșire Cod 216600 și 216620.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOHX 140305 EN
Rază la colț	0,5 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Categorie	P25M
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
--	----------------------------	----------------------	----------------

Alu Termo Pl	recomandat	250 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	250 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	120 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		