


**KOMET® Plăcuță amovibilă, K10, Denumire: 14-6603****Date comandă**

Numărul de comandă	216740 14-6603
GTIN	4047109062160
Clasa articolului	24T

Descriere**Execuție:**

Cu canale pentru evacuarea așchilor. Prevăzute cu un unghi de degajare suplimentar pentru o așchiere ușoară. Unghi de așezare 15°.

Adaptat pentru :

Freză pentru teșire Cod 216600 și 216620.

Rază la colț: 0,4 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: TOHX 090204 EN

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOHX 090204 EN
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Categorie	K10
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
GG(G)	recomandat	150 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		