

Garant**Freză circulară, din carbură, Tip: 27XL****Date comandă**

Numărul de comandă	217252 27XL
GTIN	4045197216564
Clasa articolului	21Q

Descriere**Notă:**

Adâncimea efectivă de canelare S_{max} este calculată după cum urmează: $(D-d_1) / 2$.

Schimbare sculă: PowerCard

Răcire interioară: da

Pentru tip de plăcuțe: P26

Cel mai mic \varnothing de găurire D: 22 - 37 mm

\varnothing interior d_1 : 15,5 mm

Adâncime maximă de așchiere S_{max} : 10,75 mm

Lungime activă L_1 : 25 mm

Lungimea totală L_{ges} : 180 mm

Descriere tehnică

Set de șuruburi de strângere	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	180 mm
\varnothing cozii D_s h6	20 mm
\varnothing interior d_1	15,5 mm
Cel mai mic \varnothing de găurire D	22 - 37 mm
Adâncime maximă de așchiere S_{max}	10,75 mm
Tip de coadă	cilindric
Lungime activă L_1	25 mm

Coadă tip	DIN 6535 HA
Pentru tip de plăcuțe	P26
Răcire interioară	da
Adâncimea filetului	21,5 mm
Material freză	din carbură
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză circulară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219819
--	--------