

Garant**SOMT 083608 PDER, HB7520, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă 214929 ST1400

GTIN 4045197706638

Clasa articolului 21A

Descriere**Execuție:**

Grosimea mărită a plăcuțelor permite o geometrie modelată vizibil a cupelor pentru un comportament pozitiv de tăiere și minimizează sensibilitatea de rupere.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

Rază la colț: 0,8 mm

Avans f_z per dinte: 0,17 mm

Descriere tehnicăAvans f_z per dinte 0,17 mm

Tip ST1400

Rază la colț 0,8 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă SOMT 083608 PDER

Categorie HB7520

Materialul sculei Carbura

Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		