

Garant**AN.U 120608, Tip: GG**

Date comandă

Numărul de comandă	215113 GG
GTIN	4045197703170
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Plăcuță amovibilă cu 4 tăișuri, bilaterală, foarte stabilă. Așezare plană optimă datorită suprafețelor de reazem rectificată. Datorită geometriei unice a plăcuțelor amovibile, tăișul nu este slăbit prin găurire.

Date de utilizare:

$a_{p\max} = 12$ mm.

$a_p = 10$ mm (Recomandare).

Atenție:

Nu este recomandat pentru frezarea canalelor închise!

Notă:

Frezare laterală: Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D / a_p = 10$ mm.

Rază la colț: 0,8 mm

Avans f_z per dinte: 0,15 mm

Categorie: HB9720

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,15 mm
-----------------------	---------

Tip	Fontă
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB9720
Toleranță	K
Cod ISO Plăcuță amovibilă	AN.U 120608
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare