

**Garant****AN.U 120604, Tip: INOX**

## Date comandă

Numărul de comandă	215111 INOX
GTIN	4045197703101
Clasa articolului	21A

## Descriere

**Execuție:**

Plăcuță amovibilă cu 4 tăișuri, bilaterală, foarte stabilă. Așezare plană optimă datorită suprafețelor de reazem rectificată. Datorită geometriei unice a plăcuțelor amovibile, tăișul nu este slăbit prin găurire.

**Date de utilizare:**

$a_{p\max} = 12$  mm.

$a_p = 10$  mm (Recomandare).

**Atenție:**

Nu este recomandat pentru frezarea canalelor închise!

**Notă:**

Frezare laterală: Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 10$  mm.

Rază la colț: 0,4 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,15 mm

Categorie: HB9635

## Descriere tehnică

Avans $f_z$ per dinte	0,15 mm
-----------------------	---------

Tip	INOX
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB9635
Toleranță	K
Cod ISO Plăcuță amovibilă	AN.U 120604
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare