

Garant**Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet, SK 40, Filet M × lungime L1: M12X150****Date comandă**

Numărul de comandă	301309 M12X150
GTIN	4045197706805
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Formă constructivă cilindrică.

Aplicație:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Ø găurii D ₁ toleranță IT6	12,5 mm
L ₂	5 mm
Filet M	M12×150
Lungime utilă L ₁	150 mm
Lungime activă dimensiune A	169 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø exterior D	40 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și țeșitoare

Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
	308820 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1
(fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat
pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con
ISO 40

308610 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308765 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat
pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308785 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308795 40

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat
Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308760 40