

Garant**Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet, SK 40, Filet M × lungime L1: M10X150****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 301309 M10X150 |
| GTIN | 4045197706751 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

Formă constructivă cilindrică.

Aplicație:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Ø găurii D ₁ toleranță IT6 | 10,5 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 169 mm |
| Ø D ₂ | 18 mm |
| Lungime utilă L ₁ | 150 mm |
| Filet M | M10×150 |
| L ₂ | 5 mm |
| Ø exterior D | 36,5 mm |
| Suport | SK 40 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Forma | ADB |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308795 40 |
| Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308625 40 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308615 40 |
| Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308806 40 |
| Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308660 40 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308765 40 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308760 40 |
| Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308700 40 |
| Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40 | 308740 40 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308830 40 |
| Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308610 40 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308820 40 |
| | 308802 40 |

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40 308600 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 308620 40

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40 308640 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308790 40

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M 308670 40M

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40 308635 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308785 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308630 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40 308801 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40 308605 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 308650 40