


Garant**eco-VARIO-LINE Suport de prindere, pe stânga, Înălțimea cozii h: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273871 16
GTIN	4045197702258
Clasa articolului	21W

Descriere**Adaptat pentru:**

Suport de plăcuțe eco Cod 273875.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de montaj.

Notă:

Transferul lichidului de răcire posibil doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

 $L = L_1 + L_3$ (suport plăcuțe tip eco).

Răcire interioară: da

Lățimea funcțională L_4 : 21 mm L_1 : 78 mm L_2 : 24,5 mm

Șurub: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Descriere tehnică

Înălțimea cozii h	16 mm
L_2	24,5 mm
L_1	78 mm
Lățimea funcțională L_4	21 mm
Șurub	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Serie	Eco

Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport de prindere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurub de strângere Tip 9	279815 9
Șurub de strângere	279910
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500