


Garant**eco-VARIO-LINE Suport de prindere, pe stânga, Înălțimea cozii h: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273871 20
GTIN	4045197702265
Clasa articolului	21W

Descriere**Adaptat pentru:**

Suport de plăcuțe eco Cod 273875.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de montaj.

Notă:

Transferul lichidului de răcire posibil doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

 $L = L_1 + L_3$ (suport plăcuțe tip eco).

Răcire interioară: da

Lățimea funcțională L_4 : 25 mm L_1 : 93,5 mm L_2 : 24,5 mm

Șurub: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L_4	25 mm
Înălțimea cozii h	20 mm
Șurub	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L_2	24,5 mm
L_1	93,5 mm
Serie	Eco

Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport de prindere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub de strângere	279910
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurub de strângere Tip 9	279815 9