

Garant**Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet formă cilindrică, HSK-A 63,
Filet M × lungime L1: M12X100****Date comandă**

Numărul de comandă	307042 M12X100
GTIN	4045197706980
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Formă constructivă cilindrică.

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Aplicație:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opționale:

Prelungitor Cod 301358, reducție Cod 301359, conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

Dornuri Densimet respectiv prelungitoare din carbură monobloc pentru capete de frezat cu fixare pe filet, Cod 301374 – 301379 și 301361 – 301368.

Descriere tehnică

L ₂	5 mm
Filet M	M12×100
Lungime utilă L ₁	100 mm
Lungime activă dimensiune A	126 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø găurii D ₁	12,5 mm

Suport	HSK-A 63
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HSC
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare