

**Garant****Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet formă cilindrică, HSK-A 63,  
Filet M × lungime L1: M8X50****Date comandă**

Numărul de comandă	307042 M8X50
GTIN	4045197706898
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Formă constructivă cilindrică.

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

**Aplicație:**

Pentru fixarea frezei cu filet.

**Accesorii opționale:**

Prelungitor Cod 301358, reducție Cod 301359, conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890.

**Notă:**

Dornuri Densimet respectiv prelungitoare din carbură monobloc pentru capete de frezat cu fixare pe filet, Cod 301374 – 301379 și 301361 – 301368.

**Descriere tehnică**

Lungime utilă L <sub>1</sub>	50 mm
Lungime activă dimensiune A	76 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Filet M	M8×50
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Ø găurii D <sub>1</sub>	8,5 mm

Suport	HSK-A 63
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare