


Garant**Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet formă cilindrică, HSK-A 63,
Filet M × lungime L1: M16X100****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 307042 M16X100 |
| GTIN | 4045197707031 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

Formă constructivă cilindrică.

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Aplicație:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opționale:

Prelungitor Cod 301358, reducție Cod 301359, conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

Dornuri Densimet respectiv prelungitoare din carbură monobloc pentru capete de frezat cu fixare pe filet, Cod 301374 – 301379 și 301361 – 301368.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|---------|
| Lungime activă dimensiune A | 126 mm |
| Lungime utilă L ₁ | 100 mm |
| Ø D ₂ | 29 mm |
| Filet M | M16×100 |
| L ₂ | 5 mm |
| Ø găurii D ₁ | 17 mm |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Suport | HSK-A 63 |
| Normă pentru suport | DIN 69893 |
| Normă pentru suport | ISO 12164-1 |
| Forma | A |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare |