

**Garant****Mandrină cu bușă elastică ER, PSC 50 scurt, pentru dimensiuni de bușe elastice ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	308514 16
GTIN	4045197703224
Clasa articolului	31C

**Descriere****Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bușele elastice ER conform DIN 6499 forma A și B.

**Livrare:**

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

**Accesorii opționale:**

Bușă elastică ER nr. 308881 – 309434, cheie de strângere ER 309680, resp. 613300, tubul de lichid de răcire nr. 309885 și cheie tubulară nr. 309893.

Conductă de răcire și cheie tubulară Cod 309885 și 309893.

**Descriere tehnică**

Gama de prindere	0,5 - 10 mm
Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610	16
Pentru bușe elastice tip ER	16
Lungime activă dimensiune A	55 mm

Ø exterior D	28 mm
Suport	PSC 50 scurt
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Răcire interioară	da
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

## Accesorii

Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308921 9
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308906 10
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308920 6
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308920 5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308901 4
Bucușă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309425 2,8
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308920 9
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308901 6
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308906 5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308920 3
Set de bucușe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309160
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308921 4
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308920 2
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308921 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308901 1,5
Cheie de strângere HiRunER pentru cheia dinamometrică Tip 16	309749 16
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308906 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308921 10
Cheie fixă simplă Deschiderea cheii 25 mm	613300 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308920 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308901 2
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	308922 9
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare și duze de stropire	309165
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308901 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308920 10
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	308922 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308906 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308920 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308921 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308921 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308920 8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	308922 8
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309425 3,5
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309012
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	308922 4

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308906 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308921 8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	308922 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308901 1
Set de bucșe elastice ER 6 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmcu etanșare	309014
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308901 2,5
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309425 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308906 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308901 9
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309425 4,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308906 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308921 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308901 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308901 10
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	308922 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308901 3
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	308922 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308906 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308920 1
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308922 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308901 7

Set de buçe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare

309164