

**Garant****Portscule cu strângere rapidă, PSC 40 scurt, Ø de strângere D1: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308566 14
GTIN	4045197703545
Clasa articolului	31C

**Descriere****Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii în h6.

**Accesorii opționale:**

Extensie pentru mandrină cu strângere rapidă – fretare Cod 302410 – 302417. Unități de fretare compactă Cod 354210 – 354450.

Conductă de răcire Cod 309885; cheie tubulară Cod 309893 și set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref.180.

**Descriere tehnică**

Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	14 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø exterior D	34 mm
Suport	PSC 40 scurt
Normă pentru suport	ISO 26623-1

## Fișă de date

Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

### Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/308566-14>