

Garant**Portscule cu strângere rapidă, PSC 40 scurt, Ø de strângere D1: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308566 18
GTIN	4045197703569
Clasa articolului	31C

Descriere**Execuție:**

- **Cu gaură Balluffchip.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Toate suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii în h6.

Accesorii opționale:

Extensie pentru mandrină cu strângere rapidă – fretare Cod 302410 – 302417. Unități de fretare compactă Cod 354210 – 354450.

Conductă de răcire Cod 309885; cheie tubulară Cod 309893 și set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref.180.

Strategie de așchiere: HSC

Ø de prindere D₁: 18 mm

Lungime activă dimensiune A: 80 mm

Ø exterior D: 42 mm

Ø D₂: 33 mm

Descriere tehnică

Ø D ₂	33 mm
Ø de prindere D ₁	18 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm

Ø exterior D	42 mm
Suport	PSC 40 scurt
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm	354240 12-20
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Dulap integrat în bază	354290