

**Garant****Portscule cu strângere rapidă, PSC 40 scurt, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308566 20
GTIN	4045197703576
Clasa articolului	31C

**Descriere****Execuție:**

- **Cu gaură Balluffchip.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Toate suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii în h6.

**Accesorii opționale:**

Extensie pentru mandrină cu strângere rapidă – fretare Cod 302410 – 302417. Unități de fretare compactă Cod 354210 – 354450.

Conductă de răcire Cod 309885; cheie tubulară Cod 309893 și set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref.180.

Strategie de așchiere: HSC

Ø de prindere D<sub>1</sub>: 20 mm

Lungime activă dimensiune A: 85 mm

Ø exterior D: 42 mm

Ø D<sub>2</sub>: 33 mm

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	85 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	20 mm

Ø exterior D	42 mm
Suport	PSC 40 scurt
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

## Accesorii

Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Dulap integrat în bază	354290
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm	354240 12-20
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm	354236 16,1-22