

Garant**Portscule cu strângere rapidă, PSC 40 scurt, Ø de strângere D1: 12mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 308566 12 |
| GTIN | 4045197703538 |
| Clasa articolului | 31C |

Descriere**Execuție:**

- **Cu gaură Balluffchip.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Toate suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii în h6.

Accesorii opționale:

Extensie pentru mandrină cu strângere rapidă – fretare Cod 302410 – 302417. Unități de fretare compactă Cod 354210 – 354450.

Conductă de răcire Cod 309885; cheie tubulară Cod 309893 și set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref.180.

Strategie de așchiere: HSC

Ø de prindere D₁: 12 mm

Lungime activă dimensiune A: 75 mm

Ø exterior D: 32 mm

Ø D₂: 24 mm

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|-------|
| Ø de prindere D ₁ | 12 mm |
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 75 mm |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ø exterior D | 32 mm |
| Suport | PSC 40 scurt |
| Normă pentru suport | ISO 26623-1 |
| Răcire interioară | da |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă – fretare |

Accesorii

| | |
|--|---------------|
| Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Unitate de fretare compactă Tip SU1 | 354210 SU1 |
| Unitate de răcire Tip CU1 | 354215 CU1 |
| Dulap integrat în bază | 354290 |
| Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |