HOLEX

Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством ABS, Диапазон измерения: 150мм

Данные для заказа

Номер для заказа	412821 150
GTIN	4045197770233
Класс артикула	42A

Описание

Исполнение:
Большой контрастный цифровой дисплей. Измерительные плоскости с точной пришлифовкой. Цифровой штангенциркуль с **абсолютной шкалой**, установка нуля не требуется. Электроника автоматически отключается примерно через 5 минут и включается в момент начала измерения.

- **Очень высокая точность благодаря растровой линейке.**
- **Электроника с корпусом разъединены. Электроника установлена непосредственно на сдвижной части. Измерительное усилие передается непосредственно на измерительные плоскости. Таким образом, штангенциркуль позволяет делать меньше ошибок и обладает более длительным сроком службы.**
- **В прочном металлическом корпусе.**

комплект поставки:
Включая элемент питания № 081560 разм. CR2032.
Упаковка: Прочный футляр
Стандарт: DIN 862
переключаемое считывание: мм / дюймы
Глубиномер: плоский
Сохранение измеряемой величины: Установка нуля один раз
Калибровка: A1
считывание: 0,01 мм
считывание: 0,0005 дюйм
предел погрешности: 0,03 мм
длина губки штангенциркуля: 40 мм

Техническое описание

автоматическое отключение	да
Глубиномер	плоский
имеется глубиномер	да
считывание	0,0005 дюйм
Калибровка	A1
длина губки штангенциркуля	40 мм
материал корпуса	Металл
считывание	0,01 мм
Диапазон измерения	0 - 150 мм
предел погрешности	0,03 мм
переключаемое считывание	мм / дюймы
Стандарт	DIN 862
Сохранение измеряемой величины	Установка нуля один раз
Номер артикула – батареи/аккумуляторы, входящие в комплект	081560 CR2032
Количество подключенных батарей	1
питание	Работающий(ая) от элементов питания
Измерительный инструмент	цифровой
Материал	Специальная сталь, нержавеющая сталь
все детали	закалённый
Упаковка	Прочный футляр
Тип продукта	Универсальный штангенциркуль

Услуги

Калибровка Штангенциркуль / штангенглубиномер макс. диапазон измерения 200 мм	011030 200
Маркировка с лазерной маркировкой Тип	018940
	011050 200

Калибровка DAkkS Штангенциркуль / штангенглубиномер макс. диапазон измерения 200 мм	
Калибровка DAkkS Штангенциркуль / штангенглубиномер макс. диапазон измерения 200 мм	021010 200
Калибровка Штангенциркуль / штангенглубиномер макс. диапазон измерения 200 мм	021000 200

Дополнительное оснащение

Пластиковый футляр Тип MS150	412470 MS150
Пластиковый футляр Тип MS150	412468 MS150
Винт для крепления глубиномера	412230
Мини-батарейка / спец. элементы питания Тип элементов питания CR2032	081560 CR2032