



Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством ABS, Диапазон измерения: 200мм



Данные для заказа

Номер для заказа	412821 200
GTIN	4045197770257
Класс артикула	42A

Описание

Исполнение:

Большой контрастный цифровой дисплей. Измерительные плоскости с точной шлифовкой. Цифровой штангенциркуль с **абсолютной шкалой**, установка нуля не требуется. Электроника автоматически отключается примерно через 5 минут и включается в момент начала измерения.

- **Очень высокая точность благодаря растровой линейке.**
- **Электроника с корпусом разъемны. Электроника установлена непосредственно на сдвижной части. Измерительное усилие передается непосредственно на измерительные плоскости. Таким образом, штангенциркуль позволяет делать меньше ошибок и обладает более длительным сроком службы.**
- **В прочном металлическом корпусе.**

комплект поставки:

Включая элемент питания № 081560 разм. CR2032.

Упаковка: Прочный футляр

Стандарт: DIN 862

переключаемое считывание: мм / дюймы

Глубиномер: плоский

Сохранение измеряемой величины: Установка нуля один раз

Калибровка: A1

считывание: 0,01 мм

считывание: 0,0005 дюйм

предел погрешности: 0,03 мм

длина губки штангенциркуля: 50 мм

Техническое описание

Диапазон измерения	0 - 200 мм
автоматическое отключение	да
длина губки штангенциркуля	50 мм
Глубиномер	плоский
считывание	0,0005 дюйм
материал корпуса	Металл
Стандарт	DIN 862
считывание	0,01 мм
предел погрешности	0,03 мм
переключаемое считывание	мм / дюймы
имеется глубиномер	да
Калибровка	A1
Сохранение измеряемой величины	Установка нуля один раз
Количество подключенных батарей	1
Номер артикула – батареи/аккумуляторы, входящие в комплект	081560 CR2032
питание	Работающий(ая) от элементов питания
Измерительный инструмент	цифровой
Материал	Специальная сталь, нержавеющая сталь
все детали	закалённый
Упаковка	Прочный футляр
Тип продукта	Универсальный штангенциркуль

Услуги

Калибровка Штангенциркуль / штангенглубиномер макс. диапазон измерения 200 мм	011030 200
Маркировка с лазерной маркировкой Тип	018940
	011050 200

Калибровка DAkkS Штангенциркуль / штангенглубиномер макс. диапазон измерения 200 мм	
Калибровка Штангенциркуль / штангенглубиномер макс. диапазон измерения 200 мм	021000 200
Калибровка DAkkS Штангенциркуль / штангенглубиномер макс. диапазон измерения 200 мм	021010 200

Дополнительное оснащение

Мини-батарейка / спец. элементы питания Тип элементов питания CR2032	081560 CR2032
Винт для крепления глубиномера	412230