

HOLEX

Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством ABS, Диапазон измерения: 300мм



Данные для заказа

Номер для заказа	412821 300
GTIN	4045197770264
Класс артикула	42A

Описание

Исполнение:

Большой контрастный цифровой дисплей. Измерительные плоскости с точной шлифовкой. Цифровой штангенциркуль с **абсолютной шкалой**, установка нуля не требуется. Электроника автоматически отключается примерно через 5 минут и включается в момент начала измерения.

- **Очень высокая точность благодаря растровой линейке.**
- **Электроника с корпусом разъемы. Электроника установлена непосредственно на подвижной части. Измерительное усилие передается непосредственно на измерительные плоскости. Таким образом, штангенциркуль позволяет делать меньше ошибок и обладает более длительным сроком службы.**
- **В прочном металлическом корпусе.**

Стандарт:

По заводскому стандарту.

комплект поставки:

Включая элемент питания № 081560 разм. CR2032.

Упаковка: Прочный футляр

Стандарт: Заводской стандарт

переключаемое считывание: мм / дюймы

Глубиномер: плоский

Сохранение измеряемой величины: Установка нуля один раз

Калибровка: A1

считывание: 0,01 мм

считывание: 0,0005 дюйм

предел погрешности: 0,04 мм

длина губки штангенциркуля: 60 мм

Техническое описание

переключаемое считывание	мм / дюймы
автоматическое отключение	да
имеется глубиномер	да
считывание	0,01 мм
считывание	0,0005 дюйм
Стандарт	Заводской стандарт
Глубиномер	плоский
длина губки штангенциркуля	60 мм
предел погрешности	0,04 мм
Диапазон измерения	0 - 300 мм
Калибровка	A1
материал корпуса	Металл
Сохранение измеряемой величины	Установка нуля один раз
Количество подключенных батарей	1
Номер артикула – батареи/аккумуляторы, входящие в комплект	081560 CR2032
питание	Работающий(ая) от элементов питания
Измерительный инструмент	цифровой
Материал	Специальная сталь, нержавеющая сталь
все детали	закалённый
Упаковка	Прочный футляр
Тип продукта	Универсальный штангенциркуль

Услуги

Калибровка Штангенциркуль / штангенглубиномер макс. диапазон измерения 300 мм	011030 300
---	------------

Маркировка с лазерной маркировкой Тип	018940
Калибровка DAkkS Штангенциркуль / штангенглубиномер макс. диапазон измерения 300 мм	011050 300
Калибровка Штангенциркуль / штангенглубиномер макс. диапазон измерения 300 мм	021000 300
Калибровка DAkkS Штангенциркуль / штангенглубиномер макс. диапазон измерения 300 мм	021010 300

Дополнительное оснащение

Винт для крепления глубиномера	412230
Мини-батарея / спец. элементы питания Тип элементов питания CR2032	081560 CR2032
Пластиковый футляр Тип MS300	412468 MS300
Пластиковый футляр Тип MS300	412470 MS300