

HOLEX**Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством ABS, Диапазон измерения: 100мм****Данные для заказа**

Номер для заказа	412821 100
GTIN	4045197771780
Класс артикула	42A

Описание**Исполнение:**

Большой контрастный цифровой дисплей. Измерительные плоскости с точной шлифовкой. Измерительная система с отсчётом в приращениях без абсолютной шкалы.

комплект поставки:

Включая элемент питания № 081560 разм. LR44.

Упаковка: Прочный футляр

Стандарт: Заводской стандарт

переключаемое считывание: мм / дюймы

Глубиномер: плоский

Калибровка: A1

считывание: 0,01 мм

считывание: 0,0005 дюйм

предел погрешности: 0,02 мм

длина губки штангенциркуля: 30 мм

Техническое описание

Калибровка	A1
считывание	0,01 мм
считывание	0,0005 дюйм
Глубиномер	плоский
материал корпуса	Металл

Стандарт	Заводской стандарт
Диапазон измерения	0 - 100 мм
длина губки штангенциркуля	30 мм
переключаемое считывание	мм / дюймы
предел погрешности	0,02 мм
имеется глубиномер	да
Номер артикула – батареи/аккумуляторы, входящие в комплект	081560 CR2032
Количество подключенных батарей	1
питание	Работающий(ая) от элементов питания
Измерительный инструмент	цифровой
Материал	Специальная сталь, нержавеющая сталь
все детали	закалённый
Упаковка	Прочный футляр
Тип продукта	Универсальный штангенциркуль

Услуги

Калибровка Штангенциркуль / штангенглубиномер макс. диапазон измерения 200 мм	011030 200
Маркировка с лазерной маркировкой Тип	018940
Калибровка DAkkS Штангенциркуль / штангенглубиномер макс. диапазон измерения 200 мм	011050 200
Калибровка Штангенциркуль / штангенглубиномер макс. диапазон измерения 200 мм	021000 200
Калибровка DAkkS Штангенциркуль / штангенглубиномер макс. диапазон измерения 200 мм	021010 200

Дополнительное оснащение

Винт для крепления глубиномера	412230
--------------------------------	--------

Мини-батарея / спец. элементы питания Тип
элементов питания LR44

081560 LR44