

**Микрометр для измерения пазов, Диапазон измерения: 50-75мм****Данные для заказа**

Номер для заказа	421900 50-75
GTIN	4045197203977
Класс артикула	42B

Описание**Исполнение:**

С невращающимся шпинделем и измерительными лезвиями с лысками. Микрометрический винт и пятка из закаленной стали, управляющие и отсчетные элементы с матовым хромированным покрытием.

комплект поставки:

От разм. 25–50 с 1 установочной мерой.

Упаковка: прочный футляр

Шкала барабана: 1/50 мм

считывание: 0,01 мм

Ø винта: 8 мм

шаг винта: 0,5 мм

Ширина измер. лезвий: 0,75 мм

Длина измер. лезвий: 6,5 мм

Техническое описание

шаг винта	0,5 мм
Диапазон измерения	50 - 75 мм
Шкала барабана	1/50 мм
Ширина измер. лезвий	0,75 мм
Ø винта	8 мм

Длина измер. лезвий	6,5 мм
считывание	0,01 мм
Стандарт	DIN 863
Измерительный инструмент	аналоговый
Упаковка	прочный футляр
Тип продукта	Микрометр

Услуги

Маркировка с лазерной маркировкой Тип	018940
100 мм	022050 100
100 мм	022040 100

Дополнительное оснащение

Установочная мера общая длина 50 мм	421100 50
-------------------------------------	-----------