

**Измерительная рулетка, длина ленты: 10 м****Данные для заказа**

Номер для заказа	462010 10
GTIN	4045197879677
Класс артикула	42G

Описание**Исполнение:**

Пластиковый корпус со съемной клипсой для ношения на ремне. Автоматическое, ровное сматывание рулетки и ее фиксация. Подвижный крючок на конце. Измерительное полотно желтое, шкала черная/красная.

Калибровка: G1

Стандарт: EG II

ширина ленты: 25 мм

Длина корпуса: 90 мм

Ширина корпуса: 45 мм

Высота корпуса: 90 мм

Техническое описание

Длина корпуса	90 мм
Высота корпуса	90 мм
ширина ленты	25 мм
длина ленты	10 м
Ширина корпуса	45 мм

Стандарт	EG II
Калибровка	G1
Тип продукта	Измерительная рулетка в корпусе, капсуле, рамке

Услуги

Калибровка Измерительная рулетка максимальная длина 10/2 м	016140 10/2
Маркировка с лазерной маркировкой Тип	018940
Калибровка Измерительная рулетка максимальная длина 10/2 м	026240 10/2
30/2	026250 30/2