

**Торцевые кусачки, полированные, общая длина: 160мм****Данные для заказа**

Номер для заказа	721100 160
GTIN	4003773040620
Класс артикула	73F

Описание**Исполнение:**

Мощная головка с коротким шарниром. Режущие кромки с индукционной закалкой (прим. 64 HRC). Клещи чёрные, головка полированная, ручки в пластиковой оболочке. Высокая производительность резания благодаря оптимальн. соотношению плеч рычагов.

Стандарт:**DIN ISO 5748****Материал:**

Хромованадиевая высококачественная сталь, кованая, с многоступенчатой закалкой в масляной ванне.

Режущая способность: Мягкая проволока до Ø: 4,5 мм

Режущая способность: Твёрдая проволока до Ø: 2,5 мм

Режущая способность: Рояльная проволока до Ø: 2 мм

Техническое описание

Режущая способность: Мягкая проволока до Ø	4,5 мм
общая длина	160 мм
Режущая способность: Твёрдая проволока до Ø	2,5 мм
Режущая способность: Рояльная проволока до Ø	2 мм
Стандарт	DIN ISO 5748
Ручка	в пластиковой оболочке

технология изготовления	Режущие кромки с индукционной закалкой (прим. 64 HRC)
Материал	хромованадиевая сталь
Поверхность	чёрные
головка	полированная
Тип продукта	Режущие клещи