

Garant**Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky, SK 40, Závitorezný rozsah: M14-33****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	334630 M14-33
GTIN	4045197708076
Trieda položky	31P

Popis**Prevedenie:**

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

So zdierkou guľôčkového vedenia pre ľahkú kompenzáciu dĺžky bez vôle.

Použitie:

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závit.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací kľúč č. 308820 – 308835.

Upozornenie:

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Technický opis

Závitorezný rozsah	M14 – M33
Kompenzácie dĺžky Tlak	24 mm
Vonkajší Ø D	79 mm

Kompenzácie dĺžky Ťah	24 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	138 mm
Vnútorňý Ø D ₁	48 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	DIN 69871
Norma upínača	ISO 7388-1
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

Príslušenstvo

Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 12	335640 12
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 25	335640 25
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 12	335440 12
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 18	335440 18
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 18	335640 18
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 16	335640 16

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 22	335440 22
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 28	335640 28
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11	335440 11
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 14	335640 14
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 20	335440 20
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 25	335440 25
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 11	335640 11
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 28	335440 28
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 16	335440 16

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 22	335640 22
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 20	335640 20
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308720 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40