

Garant**Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky, SK 50, Závitorezný rozsah: M14-33**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	334638 M14-33
GTIN	4045197708083
Trieda položky	31P

Popis

Prevedenie:

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

So zdierkou guľôčkového vedenia pre ľahkú kompenzáciu dĺžky bez vôle.

Použitie:

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závity.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací kľúč č. 308820 – 308835.

Upozornenie:

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Technický opis

Vonkajší Ø D	79 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	133 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah	24 mm

Závitorezný rozsah	M14 – M33
Vnútorý Ø D ₁	48 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak	24 mm
Upínač	SK 50
Norma upínača	DIN 69871
Norma upínača	ISO 7388-1
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

Príslušenstvo

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 28	335640 28
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 18	335640 18
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 16	335640 16
Upínacie kľúče pre ťažné čapy ISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Ťažné čapy utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50	308610 50
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 18	335440 18
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 16	335440 16
Ťažný čap 60° utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 22	335440 22
Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Ťažné čapy Tvar B Vhodné pre strmé kužele 50	308640 50
Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 20	335640 20

Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308605 50
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 20	335440 20
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 22	335640 22
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 12	335640 12
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308660 50
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 25	335640 25
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 25	335440 25
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 14	335640 14
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 12	335440 12
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308650 50
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308600 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 11	335640 11
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11	335440 11
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308615 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50	308740 50
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308720 50
	335440 28

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 28
