

Garant**Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky, HSK-A 100, Závitorezný rozsah: M14-33****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	334656 M14-33
GTIN	4045197708106
Trieda položky	31P

Popis**Prevedenie:**

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

So zdierkou guľôčkového vedenia pre ľahkú kompenzáciu dĺžky bez vôle.

Použitie:

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závit.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Nástrčný kľúč č. 309890.

Upozornenie:

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Technický opis

Závitorezný rozsah	M14 – M33
Kompenzácie dĺžky Ťah	17,5 mm

Dĺžka výčnelku Rozmer A	144 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak	17,5 mm
Vonkajší Ø D	86 mm
Vnútorný Ø D ₁	48 mm
Upínač	HSK-A 100
Norma upínača	DIN 69893
Norma upínača	ISO 12164-1
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

Príslušenstvo

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 28	335440 28
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 16	335640 16
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 22	335640 22
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 25	335640 25
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 20	335640 20
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 11	335640 11
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11	335440 11
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 14	335640 14
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 18	335440 18
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 28	335640 28
	335440 16

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 16

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 12

335640 12

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 18

335640 18

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 20

335440 20

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 25

335440 25

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 22

335440 22

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 12

335440 12